



TU404



Telecomando radio KNX quicklink 4 Ingressi

Caratteristiche tecniche

Frequenza

Frequenza di trasmissione	868 - 868 MHz
Frequenza di trasmissione radio	868,30 MHz

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio	6 - 6 V
----------------------	---------

Funzioni

Portata massima di trasmissione radio all'aperto	100 m
--	-------

Connettività

Protocollo radio	Radio KNX
Categoria ricevitore	2

Controlli e indicatori

Numero di tasti	4
-----------------	---

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP50
---	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-10 - 45 °C
-------------------------	-------------

Serie

Altezza	83 mm
Larghezza	46,5 mm
Profondità	15,80 mm

Equipaggiamento

Con batterie	Si
--------------	----

Batteria

Durata della batteria	5 anni
-----------------------	--------

Testo

Funzione	Funzioni supplementari semplici: +6 scenari, modalità di esercizio on/off, 1 comando pulsanti su/giù Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)
----------	--

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----