



TU404



## Afstandsbediening sleutelhanger KNX-RF 4-voudig 4 toetsen grijs quicklink

### Technische eigenschappen

#### Frequentie

Frequentieoverdracht	868 - 868 MHz
RF-zendfrequentie	868,30 MHz

#### Spanning

Bedrijfsspanning	6 - 6 V
------------------	---------

#### Funcies

Max. zendbereik buitenshuis	100 m
-----------------------------	-------

#### Aansluitmogelijkheden

Radioprotocol	KNX-RF
Ontvanger categorie	2

#### Bediening en signalering

Aantal toetsen	4
----------------	---

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP50
--	------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 45 °C
---------------------	-------------

#### Afmetingen

Hoogte	83 mm
Breedte	46,5 mm
Diepte	15,80 mm

#### Samenstelling

Met batterij	Ja
--------------	----

#### Batterij

Batterij levensduur	5 jaar
---------------------	--------

#### Teksten

Functie	Extra functies Easy: +6 scènes, bedrijfsstand aan/uit, 1 toetsbesturing omhoog/omlaag Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)
---------	---

#### Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----