



TU404



KNX RF dálkový ovladač, 4-kanálový, bílá/šedá

Technické vlastnosti

Frekvence

Frekvenční přenos	868 - 868 MHz
Frekvence rádiového vysílání	868,30 MHz

Napětí

Provozní napětí	6 - 6 V
-----------------	---------

Funkce

Maximální dosah rádiového vysílání ve venkovním prostředí	100 m
---	-------

Konektivita

Rádiový protokol	Rádio KNX
Kategorie přijímače	2

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek	4
----------------	---

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP50
-----------------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	-10 - 45 °C
------------------	-------------

Rozměry

Výška	83 mm
Šířka	46,5 mm
Hloubka	15,80 mm

Vybavení

S baterií	Ano
-----------	-----

Baterie

Životnost baterie	5 let
-------------------	-------

Texty

Funkce	Easy doplňkové funkce: +6 scén, provozní režim zapnuto/vypnuto, ovládání 1 tlačítkem nahoru/dolů Funkce resetování (do továrního nastavení)
--------	--

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----