



TXB602F



KNX schakelactor, inbouw, 2-voudig, 6 A, kabel aansluiting

Technische eigenschappen

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS easy
--------------------------	-------------

Aansluitmogelijkheden

Met KNX-bussysteem	Ja
Met bussysteem KNX RF	Nee

Afmetingen

Afmetingen	44 x 43 mm
Hoogte	44 mm
Breedte	43 mm
Diepte	22 mm
Inbouwdiepte	40 mm

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	6 A
-----------------	-----

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
-------	------------

Samenstelling

Met schakelaar voor handbediening	Ja
Radiofrequentie bidirectioneel	Nee

Stroom / temperatuur

Stroomverbruik bus in ruststand	5 mA
---------------------------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Vermogen

Uitgangsvermogen	500 W
Gloe- en halogeenlamp 230 V	500 W

Spanning

Nominale spanning Ue	230 - 230 V
Systeemsparing	30 VDC via bus
Netspanning via bus	21 - 32 V

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	0.75 - 2.5 mm ²
Aansluitdoorsnede soepele ader	0.75 - 2.5 mm ²

Teksten

Functie	Met veiligheidsfuncties bijv. voor wind, regen, alarm Met positioneringsfunctie voor jaloezie- en lamellenstand
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----