



TRE400



**Module 1 entrée + 1 sortie 10A IP55 KNX radio QL**

**Caractéristiques techniques**

**Réglages**

Modes de configuration supportés	ETS easy
----------------------------------	-------------

**Connectivité**

Protocole radio	Radio KNX
Type de récepteur	2
Avec système de bus EIB/KNX	Non
Avec système bus radio-KNX	Oui

**Dimensions**

Dimensions	35 x 85 mm
Hauteur	35 mm
Largeur	85 mm
Profondeur	53 mm

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

**Installation, montage**

Montage sur	En saillie
-------------	------------

**Architecture**

Système bus	KNX
-------------	-----

**Matière**

Couleur	Blanc
---------	-------

**Equipement**

Avec interrupteur pour commutation manuelle	Oui
Fréquence radio bidirectionnelle	Oui

**Courant électrique**

Courant de commutation	10 A
------------------------	------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
Fréquence de réception radio	868,30 - 868,30 MHz

**Puissance**

Puissance de sortie	2300 W
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	1500 W
P max. avec lampes à incandescence	1500 - 1500 W

**Tension**

Tension de service	230 - 230 V
--------------------	-------------

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP55
---------------------------	------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-10 - 55 °C
------------------------	-------------

**Textes**

Fonction	Fonctions supplémentaires faciles : +6 scènes Fonction de répéteur activable pour augmenter la portée radio Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
Mode d'installation	Pour montage à l'arrière de modules encastrés
Type de raccordement	Avec bornes surélevées à vis

---

**Durabilité**

---

Conforme à la directive RoHS

Oui