



TRE400



KNX-RF Opbouwcombinatie IP55 (1x uitgang 10A + 1x ingang), quicklink

Technische karakteristieken

Uitrusting

C-load	Nee
Aantal kanalen	1
Aantal uitgangen	1

Architectuur

Aantal rolluik-/jaloezieuitgangen	0
-----------------------------------	---

Connectiviteit

Met RF-bussysteem(radiofrequent)	Ja
Ontvanger categorie	2
Radioprotocol	KNX-RF

Uitrusting

Bedrijfscyclus zender	1 %
-----------------------	-----

Frequentie

RF-ontvangstfrequentie	868,30 - 868,30 MHz
------------------------	---------------------

Uitrusting

Met schakelaar voor manuele bediening	Ja
---------------------------------------	----

Afmetingen

Hoogte	35 mm
--------	-------

Spanning

Ingangsspanning	5 - 5 V
Bedrijfsspanning	230 - 230 V

Afmetingen

Lengte	150 mm
Breedte	85 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktmontage
---------------	-------------------

Elektrische Stroom

Aantal ingangen	1
Schakelstroom	10 A
Nominale stroom	10 A

Vermogen

Vermogen gloeilamp	1500 - 1500 W
--------------------	---------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 55 °C
---------------------	-------------

Teksten

Kabelklem	Met montageplaat en trekontlastingen
Functie	Enkele eenvoudige extra functies : +6 scènes De herhaalfunctie kan worden geactiveerd om het RF-bereik te vergroten Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)
Montagewijze	Voor inbouw achter inbouweenheden
Aansluitwijze	Met schroeflifteklemmen

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----