



TRE400



Modulo radio KNX quicklink 1 ingresso + 1 uscita 10A AC1 230V Ip55 da parete

Caratteristiche tecniche

Equipaggiamento

Carico C	No
Numero di canali	1
Numero di uscite	1

Architettura

Numero di uscite di persiane/tapparelle	0
---	---

Connettività

Con sistema bus radio frequenza	Si
Categoria ricevitore	2
Protocollo radio	Radio KNX

Equipaggiamento

Transmitter duty cycle	1 %
------------------------	-----

Frequenza

Radiofrequenza di ricezione	868,30 - 868,30 MHz
-----------------------------	---------------------

Equipaggiamento

Con interruttore per commutazione manuale	Si
---	----

Serie

Altezza	35 mm
---------	-------

Condizioni di impiego

Tensione d'ingresso	5 - 5 V
Tensione d'esercizio	230 - 230 V

Serie

Lunghezza	150 mm
Larghezza	85 mm

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a parete
--------------	--------------------

Corrente

Numero di circuiti di ingresso	1
Corrente di commutazione	10 A
Corrente nominale	10 A

Potenza

Potenza lampada ad incandescenza	1500 - 1500 W
----------------------------------	---------------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-10 - 55 °C
-------------------------	-------------

Testo

Serracavo	Con piastra di montaggio e cavo antistrappo
Funzione	Funzioni supplementari semplici: +6 scenari Funzione ripetitore per aumentare la portata radio Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)
Tipo di montaggio	Per incasso dietro inserti da incasso
Tipo di connessione	Con morsetti a sollevamento a vite

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----