



TRE400



Módulo 1 entr. + 1 saída 10A RF KNX IP55

Características técnicas

Equipamento

Carga capacitiva	Não
Número de canais	1
Número de saídas	1

Arquitetura

N.º de saídas de estores/persianas	0
------------------------------------	---

Conetividade

Com sistema de barramento com radiofrequência	Sim
Categoria do recetor	2
Protocolo Radiofrequência	Rádio KNX

Equipamento

Ciclo de trabalho do transmissor	1 %
----------------------------------	-----

Frequência

Frequência de receção RF	868,30 - 868,30 MHz
--------------------------	---------------------

Equipamento

Com comando manual	Sim
--------------------	-----

Dimensões

Altura	35 mm
--------	-------

Tensão

Tensão de entrada	5 - 5 V
Tensão de funcionamento	230 - 230 V

Dimensões

Comprimento	150 mm
Largura	85 mm

Instalação, montagem

Montagem	Montagem à superfície
----------	-----------------------

Corrente elétrica

N.º de circuitos de entrada	1
Poder de corte	10 A
Corrente nominal	10 A

Potência

Potência lâmpadas incandescentes	1500 - 1500 W
----------------------------------	---------------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 55 °C
------------------------------	-------------

Texto

Braçadeira de cabo	Com placas de montagem e alívio de tensão
Função	Funções adicionais simples: +6 cenários A função de repetição pode ser ativada para aumentar o alcance do rádio Função de reset (de acordo com definição de fábrica)
Modo de instalação	Para instalação atrás dos mecanismos de encastrar
Tipo de ligação	Terminais com parafusos sobrelevados

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----