



TGC600

ΚΟΥΤΙ ΕΠΙΤΟΙΧΗΣ ΤΟΠ.ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΩΝ ΘΕΡΜ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συνδεσιμότητα

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Με σύστημα bus KNX      | Ναι |
| Με ασύρματο σύστημα KNX | Όχι |

Ασφάλεια

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP31 |
|---------------------------|------|

Υλικά

|       |          |
|-------|----------|
| Χρώμα | Μπεζ     |
| Υλικό | Πλαστικό |

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Τοποθέτηση | Επίτοιχη τοποθέτηση |
|------------|---------------------|

Συνθήκες χρήσης

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -5 - 45 °C |
|-------------------------|------------|

Τάση

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Τάση λειτουργίας μέσω bus | 21 - 32 V |
|---------------------------|-----------|

Διαστάσεις

|            |              |
|------------|--------------|
| Ύψος       | 157 mm       |
| Πλάτος     | 104 mm       |
| Βάθος      | 89 mm        |
| Διαστάσεις | 157 x 104 mm |

Βιωσιμότητα

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC | Ναι |
| Συμμόρφωση RoHS               | Ναι |