



TRB201



KNX-RF schakelactor 1-voudig, 16 A, inbouw, quicklink

Technische karakteristieken

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS easy
--------------------------	-------------

Connectiviteit

Radioprotocol	KNX-RF
Ontvanger categorie	2
Met KNX-bussysteem	Nee
Met bussysteem KNX RF	Ja

Afmetingen

Hoogte	30 mm
Inbouwdiepte	35 mm

Elektrische Stroom

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
-------	------------

Uitrustig

Met schakelaar voor manuele bediening	Nee
Radiofrequentie bidirectioneel	Ja

Elektrische Stroom

Schakelstroom	16 A
---------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
RF-ontvangstfrequentie	868,30 - 868,30 MHz

Vermogen

Uitgangsvermogen	3680 W
Gloe- en halogeenlamp 230 V	2300 W

Spanning

Bedrijfsspanning	230 - 230 V
Nominale spanning Ue	230 - 230 V
Systeemsanping	230 VAC

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	0 - 45 °C
---------------------	-----------

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider	2.5 mm ²
Doorsnede soepele geleider	2.5 mm ²

Teksten

Functie	Enkele eenvoudige extra functies : +6 scènes, herhaalfunctie Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)
Montagewijze	Voor inbouw achter inbouweenheden
Aansluitwijze	Met schroefliftklemmen

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----