



TRB201



Modulo uscita On/Off radio KNX quicklink i uscita 16A 230V AC incasso

Caratteristiche tecniche

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS easy
---------------------------------------	-------------

Connettività

Protocollo radio	Radio KNX
Categoria ricevitore	2
Con sistema bus KNX	No
Con sistema bus radio KNX	Si

Serie

Altezza	30 mm
Profondità di installazione	35 mm

Corrente

Corrente nominale	16 A
-------------------	------

Materiali

Colore	Grigio chiaro
--------	---------------

Equipaggiamento

Con interruttore per commutazione manuale	No
Radiofrequenza bidirezionale	Si

Corrente

Corrente di commutazione	16 A
--------------------------	------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
Radiofrequenza di ricezione	868,30 - 868,30 MHz

Potenza

Potenza d'uscita	3680 W
Lampada a incandescenza/alogeno da 230 V	2300 W

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio	230 - 230 V
Tensione nominale d'impiego CA	230 - 230 V
Tensione di alimentazione del sistema	230 V AC

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	0 - 45 °C
-------------------------	-----------

Connessione

Sezione conduttore rigido	2.5 mm ²
Sezione conduttore flessibile	2.5 mm ²

Testo

Funzione	Funzioni supplementari semplici: +6 scenari, funzione di ripetizione Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)
Tipo di montaggio	Per incasso dietro inserti da incasso
Tipo di connessione	Con morsetti a sollevamento a vite

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----