



TRB201



Izlaz 1-struki 16A, PŽ, KNX, quicklink

Tehničke karakteristike

Postavke

Podržani način konfiguracije	ETS easy
------------------------------	-------------

Povezivost

Radio protokol	KNX Radio
Kategorija prijemnika	2
Sa bus sistemom KNX	Ne
Sa bus sistemom KNX radio	Da

Dimenzije

Visina	30 mm
Ugrađena dubina	35 mm

Električna struja

Nazivna struja	16 A
----------------	------

Materijali

Boja	Svijetlo siva
------	---------------

Oprema

Radijska frekvencija dvosmjerna/bidirekionalna	Da
Sa mogućnošću ručnog isklopa	Ne

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja	16 A
-----------------------------	------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
Frekvencija radijskog prijema	868,30 - 868,30 MHz

Snaga

Izlazna snaga	3680 W
Žarulja sa žarnom niti i halogena žarulja od 230 V	2300 W

Napon

Radni napon	230 - 230 V
Nazivni radni napon Ue	230 - 230 V
Napon napajanja sistema	230 V AC

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	0 - 45 °C
-------------------	-----------

Tekst

Funkcija	Easy dodatne funkcije: +6 scena, funkcija ponavljača/repeatera Funkcija resetiranja (na tvorničke postavke)
Način instalacije	Za ugradnju iza podžbuknih umetaka
Vrsta veze	Sa uvrtnim lift stezaljkama

Veza

Presjek krutog provodnika	2.5 mm ²
Presjek fleksibilnog vodiča	2.5 mm ²

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----