



TRB201



KNX RF spínací člen 1-násobný, vestavný, bílá

Technické vlastnosti

Nastavení

Podporovaný režim nastavení	ETS easy
-----------------------------	-------------

Konektivita

Rádiový protokol	Rádio KNX
Kategorie přijímače	2
Se sběrnicevým systémem KNX	Ne
Se sběrnicevým systémem KNX RF	Ano

Rozměry

Výška	30 mm
Vestavná hloubka	35 mm

Elektrický proud

Jmenovitý proud	16 A
-----------------	------

Materiál

Barva	Světle šedá
-------	-------------

Vybavení

Obousměrné rádiové frekvence	Ano
Se spínačem pro ruční přepínání	Ne

Elektrický proud

Spínací proud	16 A
---------------	------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
Frekvence rádiového příjmu	868,30 - 868,30 MHz

Výkon

Výstupní výkon	3680 W
Žárovková a halogenová svítidla 230 V	2300 W

Napětí

Provozní napětí	230 - 230 V
Provozní napětí AC	230 - 230 V
Systémové napětí	230 V AC

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	0 - 45 °C
------------------	-----------

Připojení

Průřez plného vodiče	2.5 mm ²
Průřez flexibilního vodiče	2.5 mm ²

Texty

Funkce	Easy doplňkové funkce: +6 scén, funkce opakovače Funkce resetování (do továrního nastavení)
Způsob montáže	Pro montáž za modulové přístroje pod omítku
Typ připojení	Se šroubovými svorkami - liftsystem

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----