



TRB201



QL ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 1 ΕΞΟΔΟΥ ON/OFF

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συνδεσιμότητα

Πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας	KNX ασύρματο
-----------------------------------	--------------

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης	ETS easy
---------------------------------------	-------------

Συνδεσιμότητα

Κατηγορία δέκτη	2
Με σύστημα bus KNX	Όχι
Με ασύρματο σύστημα KNX	Ναι

Διαστάσεις

Ύψος	30 mm
Ενσωματωμένο βάθος	35 mm

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	16 A
------------------	------

Υλικά

Χρώμα	Ανοιχτό γκρι
-------	--------------

Εξοπλισμός

Αμφίδρομη ραδιοσυχνότητα	Ναι
Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπή	Όχι

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής	16 A
----------------	------

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
Συχνότητα ασύρματης λήψης	868,30 - 868,30 MHz

Ισχύς

Ισχύς εξόδου	3680 W
Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου	2300 W

Τάση

Τάση λειτουργίας	230 - 230 V
Ονομαστική τάση λειτουργίας U _e	230 - 230 V
Τροφοδοσία τάσης συστήματος	230 V AC

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
---------------------------	------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	0 - 45 °C
-------------------------	-----------

Σύνδεση

Διατομή άκαμπτου αγωγού	2.5 mm ²
Εύκαμπτος αγωγός διατομής	2.5 mm ²

Κείμενο

Λειτουργία	Πρόσθετες λειτουργίες Easy: +6 σενάρια, λειτουργία επανάληψης Λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)
Τρόπος εγκατάστασης	Για εγκατάσταση πίσω από χωνευτούς μηχανισμούς
Είδος σύνδεσης	Με βιδωτούς ακροδέκτες ανύψωσης

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----