



TRB201



QL ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 1 ΕΞΟΔΟΥ ON/OFF

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συνδεσιμότητα

Πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας KNX ασύρματο

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης ETS
easy

Συνδεσιμότητα

Κατηγορία δέκτη 2
 Με σύστημα bus KNX Όχι
 Με ασύρματο σύστημα KNX Ναι

Διαστάσεις

Ύψος 30 mm
 Εσωματωμένο βάθος 35 mm

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 16 A

Υλικά

Χρώμα Ανοιχτό γκρι

Εξοπλισμός

Αμφίδρομη ραδιοσυχνότητα Ναι
 Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπή Όχι

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής 16 A

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz
 Συχνότητα ασύρματης λήψης 868,30 - 868,30 MHz

Ισχύς

Ισχύς εξόδου 3680 W
 Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου 2300 W

Τάση

Τάση λειτουργίας 230 - 230 V
 Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e 230 - 230 V
 Τροφοδοσία τάσης συστήματος 230 V AC

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας 0 - 45 °C

Σύνδεση

Διατομή άκαμπτου αγωγού 2.5 mm²
 Εύκαμπτος αγωγός διατομής 2.5 mm²

Κείμενο

Λειτουργία Πρόσθετες λειτουργίες Easy: +6 σενάρια, λειτουργία επανάληψης
Λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)
 Τρόπος εγκατάστασης Για εγκατάσταση πίσω από χωνευτούς μηχανισμούς
 Είδος σύνδεσης Με βιδωτούς ακροδέκτες ανύψωσης

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι