



EK054



IP30



Termostat bimetalowy bez lampki kontrolnej 230V 1NO 10A

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd załączania 10 A

Zasilanie

Napięcie zasilania 230 V +10%/-15%

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Ustawienia

Nastawa temperatury komfortowej 5 - 35 °C

Materiały

Kolor Biały

Kod RAL 9010

Powierzchnia Mat

Wymiary

Wysokość 82 mm

Szerokość 82 mm

Ekran

Z wyświetlaczem Nie

Sprzęt

Różnica temperatur powodująca przełączenie 0,50 K

Typ termostatu Termostat pokojowy

Typ czujnika Czujnik pokojowy

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP30

Rodzaj połączenia

Rodzaj styku 1NO

Kompatybilność

Typ sterowania HVAC Gorąca woda

Warunki użytkowania

Klasa efektywności energetycznej I (1%)

Dodatkowe informacje

Montaż Nadaje się do montażu natynkowego lub do montażu na puszkach podtynkowych

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Recyrkulacja termiczna z termicznym sprzężeniem zwrotnym

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS Tak