



170106



**Rilevatori di presenza a infrarossi rivelatore movimento bianco polare opaco**

**Caratteristiche tecniche**

**Rilevazione**

Angolo di rilevamento	360 - 360
Tipo di sensore	Rilevatore di presenza

**Impostazioni**

Ciclo di lavoro minimo	60 s
------------------------	------

**Illuminazione**

Soglia di luminosità regolabile	5 - 1000 lx
---------------------------------	-------------

**Impostazioni**

Soglia di luminosità regolabile	Si
Soglia di sensibilità regolabile	No

**Frequenza**

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Serie**

Larghezza	96,50 mm
Altezza di montaggio consigliata	2,5 - 3,5 m
Altezza d'installazione	2,50 - 2,50 m

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-10 - 60 °C
-------------------------	-------------

**Materiali**

Colore	Bianco polare
Materiale	Materiale termoplastico
Finitura superficiale	Opaco

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP41
---	------

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Montaggio a incasso
Possibilità di montaggio a soffitto	Si

**Testo**

Funzione	Utilizzabile solo come apparecchio singolo
Tipo di connessione	Con morsetti a vite
Tipo di montaggio	Con morsetti a molla per montaggio a soffitto

**Distanza di rilevamento**

Area massima di rilevamento frontale	7 m
Portata massima di trasmissione laterale	3,50 m

**Sostenibilità**

Conformità ROHS	Si
-----------------	----