



170106



Rilevatori di presenza a infrarossi rivelatore movimento bianco polare opaco

Caratteristiche tecniche

Rilevazione

Angolo di rilevamento	360 - 360
Tipo di sensore	Rilevatore di presenza

Illuminazione

Soglia di luminosità regolabile	5 - 1000 lx
---------------------------------	-------------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Serie

Larghezza	96,50 mm
Altezza di montaggio consigliata	2,5 - 3,5 m

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-10 - 60 °C
-------------------------	-------------

Materiali

Colore	Bianco polare
Materiale	Materiale termoplastico

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP41
---	------

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Testo

Funzione	Utilizzabile solo come apparecchio singolo
Tipo di connessione	Con morsetti a vite
Tipo di montaggio	Con staffa a molla per montaggio a soffitto

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----