



TYA608A



## KNX schakel-/jaloezie-actor 8-voudig, 4 A

### Technische eigenschappen

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS
--------------------------	-----

#### Aansluitmogelijkheden

Met KNX-bussysteem	Ja
Met bussysteem KNX RF	Nee

#### Afmetingen

Hoogte	90 mm
Diepte	65 mm
Aantal breedte-eenheden	6

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	4 A
-----------------	-----

#### Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
-------	------------

#### Samenstelling

Met schakelaar voor handbediening	Ja
Radiofrequentie bidirectioneel	Nee

#### Stroom / temperatuur

Stroomverbruik bus in ruststand	9 mA
---------------------------------	------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Vermogen

Vermogen gloeilamp 230 V	800 - 800 W
Uitgangsvermogen	800 W
Gloe- en halogeenlamp 230 V	800 W

#### Spanning

Nominale spanning Ue	230 - 230 V
Systeemspanning	30 VDC via bus
Netspanning via bus	21 - 32 V

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede soepele ader	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>

#### Teksten

Functie	Met veiligheidsfuncties bijv. voor wind, regen, alarm Met positioneringsfunctie voor jaloerie- en lamellenstand Met zonweringsfunctie
Aansluitwijze	Met quickconnect-steekklemmen

#### Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----