



TYA608A



ΕΝΕΡΓ/ΤΗΣ KNX 8 ENT ΦΩΤΙΣΜΟΥ / 4 ΡΟΛΩΝ PRO 4A

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης ETS

Συνδεσιμότητα

Με σύστημα bus KNX Ναι

Με ασύρματο σύστημα KNX Όχι

Διαστάσεις

Ύψος 90 mm

Βάθος 65 mm

Αριθμός μονάδων πλάτους 6

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 4 A

Υλικά

Χρώμα Ανοιχτό γκρι

Εξοπλισμός

Αμφίδρομη ραδιοσυχνότητα Όχι

Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπή Ναι

Ηλεκτρικό ρεύμα

Κατανάλωση ρεύματος bus σε κατάσταση αδράνειας 9 mA

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Ισχύς

Ισχύς λαμπτήρα πυρακτώσεως 230 V 800 - 800 W

Ισχύς εξόδου 800 W

Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου 800 W

Τάση

Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e 230 - 230 V

Τροφοδοσία τάσης συστήματος 30 V DC μέσω bus

Τάση λειτουργίας μέσω bus 21 - 32 V

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

Σύνδεση

Διατομή άκαμπτου αγωγού 0.75 - 2.5 mm²

Εύκαμπτος αγωγός διατομής 0.75 - 2.5 mm²

Κείμενο

Λειτουργία Με λειτουργίες ασφαλείας π.χ. για άνεμο, βροχή, συναγερμό
Με θέσης των περσίδων και των ελασμάτων
Με λειτουργία ηλιοπροστασίας

Είδος σύνδεσης Με plug-inaκροδέκτες quickconnect

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι