



TXB322



### Mód. 2 entr. + 2 saídas Leds KNX

#### Características técnicas

##### Arquitetura

Comunicação

EIB

##### Modo de configuração

Modo de configuração suportado

ETS  
easy

##### Intensidade de corrente

N.º de circuitos de entrada

2

##### Conectividade

Sistema bus RF KNX

Não

##### Equipamento

Tensão de sinal externa necessária

Sim

Frequência RF bidirecional

Não

Com bateria

Não

Para controlo AVAC

Não

##### Instalação / montagem

Montagem

Encastrar

##### Iluminação

Controlo de LED

Sim

##### Materiais

Material

Poliamida (PA)

Cor

Cinzento-claro

Código RAL

7035

##### Índice de proteção

Índice de proteção IP

IP20

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento

0 - 45 °C

##### Tensão

Tensão de entrada

5 - 5 V

Tensão de funcionamento do bus

21 - 32 V

Tipo de alimentação de tensão

CC (abreviatura)

Tensão de alimentação do sistema

30V DC via bus

##### Textos

Modo de instalação

Para montagem embutida e montagem em parede oca

Tipo de ligação

Com cabo pré-montado

##### Sustentabilidade

Conformidade RoHS

Sim