




TXB322



IP20



Mód. 2 entr. + 2 saídas Leds KNX

Características técnicas

Arquitetura

Comunicação	KNX
-------------	-----

Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS easy
--------------------------------	-------------

Corrente elétrica

N.º de circuitos de entrada	2
-----------------------------	---

Conetividade

Sistema bus RF KNX	Não
--------------------	-----

Equipamento

Tensão de sinal externa necessária	Sim
Frequência RF bidirecional	Não
Com bateria	Não
Para controlo AVAC	Não

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Iluminação

Controlo de LED	Sim
-----------------	-----

Materiais

Material	Poliamida (PA)
Cor	Cinza-claro
Código RAL	7035

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	0 - 45 °C
------------------------------	-----------

Tensão

Tensão de entrada	5 - 5 V
Tensão de funcionamento do bus	21 - 32 V
Tipo de alimentação de tensão	CC (abreviatura)
Tensão de alimentação do sistema	30V DC via bus

Texto

Modo de instalação	Para montagem embutida e montagem em parede oca
Tipo de ligação	Com cabo pré-montado

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----