




TXB322



IP20



### Binarni ulaz, 2-struki + 2 LED izlaza, PŽ, KNX

#### Tehničke karakteristike

##### Arhitektura

|            |     |
|------------|-----|
| Bus sistem | EIB |
|------------|-----|

##### Postavke

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Podržani način konfiguracije | ETS<br>easy |
|------------------------------|-------------|

##### Električna struja

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Broj ulaznih strujnih krugova | 2 |
|-------------------------------|---|

##### Oprema

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Potreban je vanjski signalni napon | Da |
|------------------------------------|----|

##### Povezivost

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Sa bus sistemom KNX radio | Ne |
|---------------------------|----|

##### Oprema

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Radijska frekvencija dvosmjerna/bidirekionalna | Ne |
|------------------------------------------------|----|

|              |    |
|--------------|----|
| Sa baterijom | Ne |
|--------------|----|

|                   |    |
|-------------------|----|
| Sa kontrolom HVAC | Ne |
|-------------------|----|

##### Instalacija, montaža

|               |            |
|---------------|------------|
| Montiranje na | PŽ montaža |
|---------------|------------|

##### Rasvjeta

|              |    |
|--------------|----|
| LED kontrola | Da |
|--------------|----|

##### Materijali

|           |               |
|-----------|---------------|
| Materijal | Poliamid (PA) |
|-----------|---------------|

|      |               |
|------|---------------|
| Boja | Svijetlo siva |
|------|---------------|

|         |      |
|---------|------|
| RAL kod | 7035 |
|---------|------|

##### Sigurnost

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20 |
|-------------------------------|------|

##### Uvjeti korištenja

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Radna temperatura | 0 - 45 °C |
|-------------------|-----------|

##### Napon

|              |         |
|--------------|---------|
| Ulazni napon | 5 - 5 V |
|--------------|---------|

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Radni napon preko busa | 21 - 32 V |
|------------------------|-----------|

|                 |    |
|-----------------|----|
| Vrsta napajanja | DC |
|-----------------|----|

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Napon napajanja sistema | 30 V DC preko busa |
|-------------------------|--------------------|

##### Tekst

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Način instalacije | Za podžbuknu montažu i montažu u šuplji zid |
|-------------------|---------------------------------------------|

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Vrsta veze | Sa fabrički montiranim kablom |
|------------|-------------------------------|

##### Održivost

|                   |    |
|-------------------|----|
| Usklađeno sa RoHS | Da |
|-------------------|----|