




TXB322



IP20



Binarni ulaz, 2-struki + 2 LED izlaza, PŽ, KNX

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Bus sistem	KNX
------------	-----

Postavke

Podržani način konfiguracije	ETS easy
------------------------------	-------------

Električna struja

Broj ulaznih strujnih krugova	2
-------------------------------	---

Oprema

Potreban je vanjski signalni napon	Da
------------------------------------	----

Povezivost

Sa bus sistemom KNX radio	Ne
---------------------------	----

Oprema

Radijska frekvencija dvosmjerna/bidirekionalna	Ne
--	----

Sa baterijom	Ne
--------------	----

Sa kontrolom HVAC	Ne
-------------------	----

Instalacija, montaža

Montiranje na	PŽ montaža
---------------	------------

Rasvjeta

LED kontrola	Da
--------------	----

Materijali

Materijal	Poliamid (PA)
-----------	---------------

Boja	Svijetlo siva
------	---------------

RAL kod	7035
---------	------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	0 - 45 °C
-------------------	-----------

Napon

Ulazni napon	5 - 5 V
--------------	---------

Radni napon preko busa	21 - 32 V
------------------------	-----------

Vrsta napajanja	DC
-----------------	----

Napon napajanja sistema	30 V DC preko busa
-------------------------	--------------------

Tekst

Način instalacije	Za podžbuknu montažu i montažu u šuplji zid
-------------------	---

Vrsta veze	Sa fabrički montiranim kablom
------------	-------------------------------

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----