



TXB322



Univerzální rozhraní 2-násobné, s 2 LED výstupy, vestavné, KNX easy

Technické vlastnosti

Nastavení

Podporovaný režim nastavení	ETS easy
-----------------------------	-------------

Architektura

Sběrníkový systém	KNX
-------------------	-----

Elektrický proud

Počet vstupních obvodů	2
------------------------	---

Konektivita

Se sběrníkovým systémem KNX RF	Ne
--------------------------------	----

Vybavení

Vyžaduje externí signální napětí	Ano
Obousměrné rádiové frekvence	Ne
S baterií	Ne
S řízením systému HVAC	Ne

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Osvětlení

Ovládání LED	Ano
--------------	-----

Materiál

Materiál	Polyamid (PA)
Barva	Světle šedá
Kód RAL	7035

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	0 - 45 °C
------------------	-----------

Napětí

Vstupní napětí	5 - 5 V
Provozní napětí nad sběrnici	21 - 32 V
Typ napájecího napětí	DC
Systémové napětí	30 V DC přes sběrnici

Texty

Způsob montáže	Pro montáž pod omítku a do dutých příček
Typ připojení	S předmontovaným kabelem

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----