




85121100



Universele schakelmodule 1-v

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning	230 - 230 V
------------------	-------------

Bediening en signalering

Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	Ja
--	----

Verlichting

Vermogen LED-lamp	250 W
-------------------	-------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Funcities

leading edge dimmer	Ja
naloopdimmer	Ja

Verlichting

Dimbare 230 V LED-lamp	3 - 250 W
------------------------	-----------

Vermogen

Energieverbruik standby	0,30 W
-------------------------	--------

Capaciteit

Aantal modules	0
----------------	---

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Afmetingen

Inbouwdiepte	32 mm
--------------	-------

Teksten

Dimprincipe	Automatische instelling van lastafhankelijke schakelprincipe (autodetectieproces)
Bijpost-ingang	Met bijpostingang voor impulsdrukker (maakcontact) eenvlakbediening en bewegingsmelder bijpost
Zekering	Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)
Montagewijze	Met spreidklemmen
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----