



85121100



**Interruptor universal, 1 canal**

**Características técnicas**

**Tensão**

Tensão de funcionamento 230 - 230 V

**Controlos e indicadores**

Aplicável com sensor de movimento Sim

**Iluminação**

Potência da lâmpada LED 250 W

**Frequência**

Frequência 50 - 60 Hz

**Funções**

Escurecimento do bordo de ataque Sim

Escurecimento do bordo de fuga Sim

**Iluminação**

Lâmpada LED regulável de 230 V. 3 - 250 W

**Potência**

Potência absorvida em standby 0,30 W

**Capacidade**

Número de módulos 0

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

**Dimensões**

Profundidade da montagem 32 mm

**Texto**

Princípio de regulação da intensidade luminosa Configuração automática do princípio de comutação dependente da carga (processo de deteção automática)

Entrada de extensão Com entrada de extensão para botão de pressão (contacto NA), operação de superfície única e unidade de extensão do detetor de movimento

Fusível À prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (fusível eletrónico)

Modo de instalação Com garras de expansão

Tipo de ligação Com terminais de parafuso

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHs Sim