




85121100



Technické vlastnosti

Napětí

Provozní napětí	230 - 230 V
-----------------	-------------

Ovládací prvky a indikátory

Použitelné se senzorem pohybu	Ano
-------------------------------	-----

Osvětlení

Výkon LED svítidla	250 W
--------------------	-------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Funkce

stmívač na náběžné hraně	Ano
--------------------------	-----

Stmívač na sestupné hraně	Ano
---------------------------	-----

Osvětlení

Stmívatelné LED svítidlo 230 V	3 - 250 W
--------------------------------	-----------

Výkon

Spotřeba energie v pohotovostním režimu	0,30 W
---	--------

Kapacita

Počet modulů	0
--------------	---

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 45 °C
------------------	------------

Rozměry

Vestavěná hloubka	32 mm
-------------------	-------

Texty

Princip stmívání	Automatické nastavení principu stmívání v závislosti na zátěži (metoda autodetekce)
------------------	---

Vstup rozšiřující jednotky	Se vstupem pro externí ovládání tlačítkem se spínacím kontaktem, rozšiřujícím spínacím 1tlačítkovým modulem a rozšiřující jednotkou čidla pohybu
----------------------------	--

Pojistka	Odolnost proti zkratu a přetížení (elektronická pojistka)
----------	---

Způsob montáže	S rozpěrnými příchytkami
----------------	--------------------------

Typ připojení	Se šroubovými svorkami
---------------	------------------------

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----