



TYA628A



Módulo de 8 persianas 230V~

Características técnicas

Configuración

Modo de configuración posible	ETS
-------------------------------	-----

Conectividad

Con sistema de bus KNX radio	No
------------------------------	----

Instalación, montaje

Montaje en	Perfil DIN
------------	------------

Materiales

Colour	Gris claro
--------	------------

Equipo

Con interruptor para interruptor manual	Sí
---	----

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	6 A
----------------------------	-----

Corriente máxima de commutación	6 A
---------------------------------	-----

Tensión

Tensión de servicio del BUS	21 - 32 V
-----------------------------	-----------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 45 °C
-------------------------------	------------

Conexión

Sección transversal de conductor flexible	0.75 - 2.5 mm ²
---	----------------------------

Sección transversal de conductor rígido	0.75 - 2.5 mm ²
---	----------------------------

Capacidad

Número de módulos	6
-------------------	---

Texto

Función	Con función de posicionamiento para el posicionamiento de la persiana enrollable Con funciones de seguridad para, p. ej., viento, lluvia, alarma Con función de protección solar
---------	--

Tipo de conexión	Con bornes de conexión QuickConnect
------------------	-------------------------------------

Modo de funcionamiento	Modo de funcionamiento solo persianas
------------------------	---------------------------------------

Sostenibilidad

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----