



TYA628A



Módulo de 8 persianas 230V~

Características técnicas

Configuración

Modo de configuración posible ETS

Conectividad

Con sistema de bus KNX radio No

Instalación, montaje

Montaje en Perfil DIN

Materiales

Colour Gris claro

Equipo

Con interruptor para interruptor manual Sí

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 6 A

Corriente máxima de conmutación 6 A

Tensión

Tensión de servicio del BUS 21 - 32 V

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5 - 45 °C

Conexión

Sección transversal de conductor flexible 0.75 - 2.5 mm²

Sección transversal de conductor rígido 0.75 - 2.5 mm²

Capacidad

Número de módulos 6

Texto

Función Con función de posicionamiento para el posicionamiento de la persiana enrollable
Con funciones de seguridad para, p. ej., viento, lluvia, alarma
Con función de protección solar

Tipo de conexión Con bornes de conexión QuickConnect

Modo de funcionamiento Modo de funcionamiento solo persianas

Sostenibilidad

Conforme RoHS Sí