




TYA628A



Aktor za roletne, 8-struki, 6A/230V, KNX

Tehničke karakteristike

Postavke

Podržani način konfiguracije	ETS
------------------------------	-----

Povezivost

Sa bus sistemom KNX radio	Ne
---------------------------	----

Instalacija, montaža

Montiranje na	DIN šina
---------------	----------

Materijali

Boja	Svijetlo siva
------	---------------

Oprema

Sa mogućnošću ručnog isklopa	Da
------------------------------	----

Električna struja

Nazivna struja	6 A
Maks. struja uklapanja/isklapanja	6 A

Napon

Radni napon preko busa	21 - 32 V
------------------------	-----------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 45 °C
-------------------	------------

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	0.75 - 2.5 mm ²
Presjek krutog provodnika	0.75 - 2.5 mm ²

Kapacitet

Broj modula	6
-------------	---

Tekst

Funkcija	Sa funkcijom pozicioniranja za položaj žaluzina Sa sigurnosnim funkcijama, npr. za vjetar, kišu, alarm Sa funkcijom sjene
Vrsta veze	Sa quickconnect ubodnim klemama
Način rada	Način rada samo za roletne

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----