



EEN003



Célula de superficie

Características técnicas

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento-10 - +45 °C

Instalación, montaje

Montaje enMontaje en superficie

Conectividad

Tipo de montajeMontaje en superficie

Dimensiones

Distancia máxima de conexión entre receptor y emisor100 m

Cable

Longitud de cable1 m

Dimensiones

Altura118 mm

Anchura48 mm

Sostenibilidad

Conforme RoHSÍ