



TRM600



KNX-RF inbouwmodule 230 V, 2-draads, 1-voudig 230 V uit

Technische eigenschappen

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS easy
--------------------------	-------------

Aansluitmogelijkheden

Radioprotocol	KNX-RF
Ontvanger categorie	2
Met KNX-bussysteem	Nee
Met bussysteem KNX RF	Ja

Afmetingen

Afmetingen	18 x 40 mm
Hoogte	18 mm
Breedte	40 mm
Diepte	18 mm
Inbouwdiepte	20 mm

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	0,50 A
-----------------	--------

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
-------	------------

Samenstelling

Met schakelaar voor handbediening	Ja
Radiofrequentie bidirectioneel	Ja

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
RF-ontvangstfrequentie	868,30 - 868,30 MHz

Vermogen

Uitgangsvermogen	115 W
------------------	-------

Spanning

Bedrijfsspanning	230 - 230 V
Nominale spanning Ue	230 - 230 V
Systeemsparing	230 VAC

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 45 °C
---------------------	-------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	0.5 - 2.5 mm ²
Aansluitdoorsnede soepele ader	0.5 - 1.5 mm ²

Teksten

Functie	Alleen impulsfunctie Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)
Montagewijze	Voor inbouw achter inbouweenheden
Aansluitwijze	Met schroeflifteklemmen

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----