



TRM600



### Micro módulo p/ cmd autom. escada RF

#### Características técnicas

##### Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS easy
--------------------------------	-------------

##### Conetividade

Protocolo Radiofrequência	Rádio KNX
Categoria do recetor	2
Ligação ao cabo bus KNX	Não
Sistema bus RF KNX	Sim

##### Dimensões

Dimensões	18 x 40 mm
Altura	18 mm
Largura	40 mm
Profundidade	18 mm
Profundidade da montagem	20 mm

##### Corrente elétrica

Corrente nominal	0,50 A
------------------	--------

##### Materiais

Cor	Cinzeno-claro
-----	---------------

##### Equipamento

Com comando manual	Sim
Frequência RF bidirecional	Sim

##### Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
Frequência de receção RF	868,30 - 868,30 MHz

##### Potência

Potência de saída	115 W
-------------------	-------

##### Tensão

Tensão de funcionamento	230 - 230 V
Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 230 V
Tensão de alimentação do sistema	230 V CA

##### Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-15 - 45 °C
------------------------------	-------------

##### Conexão

Secção transversal de condutor rígido	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Secção transversal de condutor flexível	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>

##### Texto

Função	Apenas função de impulso Função de reset (de acordo com definição de fábrica)
Modo de instalação	Para instalação atrás dos mecanismos de encastrar
Tipo de ligação	Terminais com parafusos sobrelevados

##### Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----