



TRM600



IP20



Binarni ulaz, PŽ, za tastere, KNX, RF

Tehničke karakteristike

Postavke

Podržani način konfiguracije	ETS easy
------------------------------	-------------

Povezivost

Radio protokol	KNX Radio
Kategorija prijemnika	2
Sa bus sistemom KNX	Ne
Sa bus sistemom KNX radio	Da

Dimenzije

Dimenzije	18 x 40 mm
Visina	18 mm
Širina	40 mm
Dubina	18 mm
Ugrađena dubina	20 mm

Električna struja

Nazivna struja	0,50 A
----------------	--------

Materijali

Boja	Svijetlo siva
------	---------------

Oprema

Radijska frekvencija dvosmjerna/bidirekionalna	Da
Sa mogućnošću ručnog isklopa	Da

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
Frekvencija radijskog prijema	868,30 - 868,30 MHz

Snaga

Izlazna snaga	115 W
---------------	-------

Napon

Radni napon	230 - 230 V
Nazivni radni napon Ue	230 - 230 V
Napon napajanja sistema	230 V AC

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-15 - 45 °C
-------------------	-------------

Tekst

Funkcija	Samo pulsna funkcija Funkcija resetiranja (na tvorničke postavke)
Način instalacije	Za ugradnju iza podžbuknih umetaka
Vrsta veze	Sa uvrtnim lift stezaljkama

Veza

Presjek krutog provodnika	0.5 - 2.5 mm ²
Presjek fleksibilnog vodiča	0.5 - 1.5 mm ²

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----