



TRM600



Bezdrátový binární vstup, pro tlačítko

Technické vlastnosti

Nastavení

Podporovaný režim nastavení	ETS easy
-----------------------------	-------------

Konektivita

Rádiový protokol	Rádio KNX
Kategorie přijímače	2
Se sběrnicevým systémem KNX	Ne
Se sběrnicevým systémem KNX RF	Ano

Rozměry

Rozměry	18 x 40 mm
Výška	18 mm
Šířka	40 mm
Hloubka	18 mm
Vestavěná hloubka	20 mm

Elektrický proud

Jmenovitý proud	0,50 A
-----------------	--------

Materiál

Barva	Světle šedá
-------	-------------

Vybavení

Obousměrné rádiové frekvence	Ano
Se spínačem pro ruční přepínání	Ano

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
Frekvence rádiového příjmu	868,30 - 868,30 MHz

Výkon

Výstupní výkon	115 W
----------------	-------

Napětí

Provozní napětí	230 - 230 V
Provozní napětí AC	230 - 230 V
Systémové napětí	230 V AC

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	-15 - 45 °C
------------------	-------------

Připojení

Průřez plného vodiče	0.5 - 2.5 mm²
Průřez flexibilního vodiče	0.5 - 1.5 mm²

Texty

Funkce	Pouze pulzní funkce Funkce resetování (do továrního nastavení)
Způsob montáže	Pro montáž za modulové přístroje pod omítku
Typ připojení	Se šroubovými svorkami - liftsystem

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----