



TRM600



QL ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ ΠΑΛΜΟΥ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συνδεσιμότητα

Πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας KNX ασύρματο

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης ETS easy

Συνδεσιμότητα

Κατηγορία δέκτη 2
Με σύστημα bus KNX Όχι
Με ασύρματο σύστημα KNX Ναι

Διαστάσεις

Διαστάσεις 18 x 40 mm
Ύψος 18 mm
Πλάτος 40 mm
Βάθος 18 mm
Ενσωματωμένο βάθος 20 mm

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 0,50 A

Υλικά

Χρώμα Ανοιχτό γκρι

Εξοπλισμός

Αμφίδρομη ραδιοσυχνότητα Ναι
Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπή Ναι

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz
Συχνότητα ασύρματης λήψης 868,30 - 868,30 MHz

Ισχύς

Ισχύς εξόδου 115 W

Τάση

Τάση λειτουργίας 230 - 230 V
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue 230 - 230 V
Τροφοδοσία τάσης συστήματος 230 V AC

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -15 - 45 °C

Σύνδεση

Διατομή άκαμπτου αγωγού 0.5 - 2.5 mm²
Εύκαμπτος αγωγός διατομής 0.5 - 1.5 mm²

Κείμενο

Λειτουργία Λειτουργία παλμού μόνο
Λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)
Τρόπος εγκατάστασης Για εγκατάσταση πίσω από χωνευτούς μηχανισμούς
Είδος σύνδεσης Με βιδωτούς ακροδέκτες ανύψωσης

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι