




XEV1K22T2



Witty stazione di ricarica IP55 1x22kW 3P T2 con chiave

Caratteristiche tecniche

Potenza

Potenza per punto di carica	22 kW
Carico collegato	11 - 22 kW

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Alimentazione

Numero di fasi per l'alimentazione	3
------------------------------------	---

Corrente

Corrente nominale	32 A
-------------------	------

Connettività

Numero di stazioni di ricarica	1
--------------------------------	---

Funzioni

Con gestione del carico	Si
-------------------------	----

Equipaggiamento

Numero di prese domestiche	0
----------------------------	---

Con interruttore	No
------------------	----

Con sblocco di emergenza in caso di interruzione di corrente	Si
--------------------------------------------------------------	----

Connessione

Tipo di connettore	Tipo 2S
--------------------	---------

Serie

Serie	553.50 x 237 mm
-------	-----------------

Altezza	553,50 mm
---------	-----------

Larghezza	237 mm
-----------	--------

Profondità	173 mm
------------	--------

Installazione, montaggio

Montaggio su	Installazione a parete
--------------	------------------------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
-----------------------------------------	------

Resistenza agli urti IK	IK10
-------------------------	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-25 - 50 °C
-------------------------	-------------

Condizioni di impiego

Tensione nominale	230 - 400 V
-------------------	-------------

Materiali

Materiale	Plastica
-----------	----------