



XEV1K22T2



**Witty stazione di ricarica IP55 1x22kW 3P T2 con chiave**

**Caratteristiche tecniche**

**Potenza**

Potenza per punto di carica	22 kW
Carico collegato	11 - 22 kW

**Frequenza**

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Alimentazione**

Numero di fasi per l'alimentazione	3
------------------------------------	---

**Corrente**

Corrente nominale	32 A
-------------------	------

**Connettività**

Numero di stazioni di ricarica	1
--------------------------------	---

**Funzioni**

Con gestione del carico	Si
-------------------------	----

**Equipaggiamento**

Numero di prese domestiche	0
Con interruttore	No
Con sblocco di emergenza in caso di interruzione di corrente	Si

**Connesione**

Tipo di connettore	Tipo 2S
--------------------	---------

**Serie**

Serie	553.50 x 237 mm
Altezza	553,50 mm
Larghezza	237 mm
Profondità	173 mm

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Installazione a parete
--------------	------------------------

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
Resistenza agli urti IK	IK10

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-25 - 50 °C
-------------------------	-------------

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale	230 - 400 V
-------------------	-------------

**Materiali**

Materiale	Plastica
-----------	----------