



WNT332

### Mecanismo KNX, 2 fases, 2 pulsadores

#### Características técnicas

##### Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado Montaje en superficie
------------	------------------------------------

##### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-40 - 30 °C
-------------------------------	-------------

##### Corriente eléctrica

Consumo de corriente de bus (transferencia de datos)	10 mA
--	-------

##### Funciones

Con termostato de ambiente	No
----------------------------	----

##### Dimensiones

Profundidad de montaje	22 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	32 mm
Altura	44 mm
Anchura	45,70 mm
Profundidad	40,50 mm

##### Equipo

Número de puntos de activación	2
--------------------------------	---

##### Controles e indicadores

Con indicador LED	Sí
-------------------	----

##### Materiales

Colour	Gris
Código RAL	7035
Material	Duroplástico
Acabado de la superficie	Mate

##### Pantalla

Con visualizador	No
------------------	----

##### Accesorios

Tiene campo de etiquetado	No
---------------------------	----

##### Texto

Función	Función para interrupción manual de funciones automáticas posteriormente a un disparo
---------	---

##### Sostenibilidad

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----