



WNT332

**BP cubyko KNX 2 teclas/2 canais**

**Características técnicas**

**Instalação / montagem**

Montagem	Encastrar Saliente
----------	-----------------------

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	-40 - 30 °C
------------------------------	-------------

**Intensidade de corrente**

Consumo de corrente do bus transferência de dados	10 mA
---	-------

**Funções**

Com controlador de temperatura ambiente	Não
---	-----

**Dimensões**

Profundidade da montagem	22 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	32 mm
Altura	44 mm
Largura	45,70 mm
Profundidade	40,50 mm

**Equipamento**

Número de pontos de comando	2
-----------------------------	---

**Comandos e sinalizadores**

Com sinalizadores LED	Sim
-----------------------	-----

**Materiais**

Cor	Cinzento
Código RAL	7035
Material	Duroplastic
Acabamento	Mate

**Ecrã**

Com display	Não
-------------	-----

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

**Textos**

Função	Função para interrupção manual de funções automáticas já ativadas
--------	---

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----