



WNT332



BP cubyko KNX 2 teclas/2 canais

Características técnicas

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar Montagem à superfície
----------	------------------------------------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-40 - 30 °C
------------------------------	-------------

Corrente elétrica

Consumo de corrente do bus transferência de dados	10 mA
---	-------

Funções

Com controlador de temperatura ambiente	Não
---	-----

Dimensões

Profundidade da montagem	22 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	32 mm
Altura	44 mm
Largura	45,70 mm
Profundidade	40,50 mm

Equipamento

Número de pontos de comando	2
-----------------------------	---

Controlos e indicadores

Com sinalizadores LED	Sim
-----------------------	-----

Materiais

Cor	Cinzentos
Código RAL	7035
Material	Duroplastic
Acabamento	Mate

Ecrã

Com display	Não
-------------	-----

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Texto

Função	Função para interrupção manual de funções automáticas já ativadas
--------	---

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----