



WNA105B



cubyko stopcontact 2P+A polariseerbaar samenstelbaar wit IP55

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Helderwit
RAL-kleur	9010
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Polycarbonaat (PC) Polypropyleen (PP)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	75 mm
Breedte	75 mm
Diepte	22,80 mm
Aantal eenheden	1
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm
Hoogte van P-touch band voor etiketteringsveld	12 mm

Aansluiting

Type connector/stekker	Draaivergrendeling
------------------------	--------------------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage Oppervlaktmontage
---------------	------------------------------------

Connectiviteit

Type connector/stekker	Steekaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging

Uitrusting

Type connector/stekker stopcontact	Aardingspen
Gedraaid centraal inzetstuk	Nee
Met klapdeksel	Ja
Met ronde aardingspen	Ja
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Ja
-----------------	----

Deksel, deur

Type deur	Zelfsluitende scharnierende afdekking, kan in eindstand worden vastgezet
-----------	--

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP55

Functies

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee

Identificatie

Met opdruk	Nee
------------	-----

Teksten

Deur	Voor afdekking van wandcontactdozen
Beveiliging	Zonder scheidingsschot

Geschikt voor

Hager cubyko

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja