



WNA602

Voyant Cubyko Bleu

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	230 V
------------------	-------

Puissance

Puissance consommée	0 W
---------------------	-----

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Éclairage

Type de Lampe	LED
---------------	-----

Matières

Couleur	Gris
---------	------

Code RAL	7011
----------	------

Finition de la surface	Mat
------------------------	-----

Matière	Thermoplastique
---------	-----------------

Traitement	Non traité
------------	------------

Dimensions

Hauteur	71 mm
---------	-------

Largeur	71 mm
---------	-------

Profondeur	48 mm
------------	-------

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

Textes

Impression	Sans inscription
------------	------------------

Durabilité

Conformité REACH	Oui
------------------	-----