



WNT302

Interrupteur Cubyko KNX filaire 2 entrées, associable, IP55

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur	Encastré En saillie
-------------	------------------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 30 °C
------------------------	-------------

Courant électrique

Consommation de courant bus (transfert de données)	10 mA
--	-------

Fonctions

Avec thermostat d'ambiance	Non
----------------------------	-----

Dimensions

Profondeur de montage	22 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	32 mm
Hauteur	44 mm
Largeur	45,70 mm
Profondeur	40,50 mm

Equipement

Nombre de points d'exploitation	2
---------------------------------	---

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED	Oui
--------------------	-----

Matière

Couleur	Gris
Code RAL	7011 7035
Matériau	Duroplastique
Finition	Mat

Ecran

Avec écran d'affichage	Non
------------------------	-----

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Textes

Fonction	Fonction pour l'interruption manuelle de fonctions automatiques déjà déclenchées
----------	--

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----