



WNT302

**Interrupteur Cubyko KNX filaire 2 entrées, associable, IP55**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage sur	Montage encastré En saillie
-------------	--------------------------------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-40 - 30 °C
------------------------	-------------

**Courant électrique**

Courant absorbé bus (transfert de données)	10 mA
--	-------

**Fonctions**

Avec thermostat d'ambiance	No
----------------------------	----

**Dimensions**

Profondeur de montage	22 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	32 mm
Hauteur	44 mm
Largeur	45,70 mm
Profondeur	40,50 mm

**Equipement**

Nombre de points d'exploitation	2
---------------------------------	---

**Commandes et indicateurs**

Avec affichage LED	Oui
--------------------	-----

**Matières**

Couleur	Gris
Code RAL	7011 7035
Matière	Duroplastique
Finition de la surface	Mat

**Ecran**

Avec écran d'affichage	No
------------------------	----

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

**Textes**

Function	Fonction pour l'interruption manuelle de fonctions automatiques déjà déclenchées
----------	--

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----