



WNT302



Mecanismo KNX, 1 fase, 2 pulsadores

Características técnicas

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado Montaje en superficie
------------	------------------------------------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-40 - 30 °C
-------------------------------	-------------

Corriente eléctrica

Consumo de corriente de bus (transferencia de datos)	10 mA
--	-------

Funciones

Con termostato de ambiente	No
----------------------------	----

Dimensiones

Profundidad del montaje	22 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar	32 mm
Altura	44 mm
Anchura	45,70 mm
Profundidad	40,50 mm

Equipo

Número de puntos de activación	2
--------------------------------	---

Controles e indicadores

Con indicador LED	Sí
-------------------	----

Materiales

Colour	Gris
Código RAL	7011 7035
Material	Duroplástico
Acabado de la superficie	Mate

Pantalla

Con visualizador	No
------------------	----

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado	No
-----------------------------	----

Texto

Función	Función para interrupción manual de funciones automáticas posteriormente a un disparo
---------	---

Sostenibilidad

Conforme RoHS	Sí
---------------	----