



XEVIK22T2TE

Witty borne de charge IP55 1x22kW 3P T2+TE avec clé

Caractéristiques techniques

Puissance

Puissance max. par point de chargement	22 kW
Puissance raccordée	11 - 22 kW

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Alimentation électrique

Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie	3
---	---

Courant électrique

Courant assigné nominal	32 A
-------------------------	------

Connectivité

Quantité des points de chargement	1
-----------------------------------	---

Fonctions

Avec gestion de charge	Oui
------------------------	-----

Equipement

Nombre de prises domestiques	0
Avec disjoncteur de protection	Non
Avec déclenchement d'urgence en cas de coupure de courant	Oui

Raccordement

Type de connexion / prise	Type 2S
---------------------------	---------

Dimensions

Dimensions	553.50 x 237 mm
Hauteur	553,50 mm
Largeur	237 mm
Profondeur	173 mm

Installation, montage

Montage sur	Montage mural
-------------	---------------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP55
Résistance aux chocs IK	IK10

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 50 °C
------------------------	-------------

Tension

Tension nominale	230 - 400 V
------------------	-------------

Matière

Matériau	Plastique
----------	-----------