



WXD070D

Tipka za bluetooth dimer, gallery, krem

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Kontrolni/radni element	Tipka
-------------------------	-------

Materijali

Boja	Bijelo
RAL kod	1013
Obrada površine	Sjajno
Materijal	Polikarbonat (PC)
Obrada	Neobrađeno

Dimenzije

Visina	45 mm
Širina	45 mm

Kapacitet

Broj modula	2
-------------	---

Povezivost

Vrsta montaže	Snapp-on montaža
---------------	------------------

Oprema

Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo	Da
-----------------------------------	----

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK03

Tekst

Otisak	Različiti simbol
--------	------------------

Pogodno za

Hager gallery	
---------------	--

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da