



WXF070

Variateur connecte gallery

Caractéristiques techniques

Tension

Tension de service	230 - 230 V
--------------------	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Blanc
Code RAL	7011
Matériau	Polycarbonate (PC)

Dimensions

Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	37 mm

Architecture

Type d'organe de commande	Poussoir simple
---------------------------	-----------------

Puissance

P max. avec lampes à incandescence	20 - 275 W
------------------------------------	------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Textes

Principe de variation	Coupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage
Mode d'installation	Pour fixation par crans
Type de raccordement	Avec bornes à vis
Fonctionnement & contrôle	Contrôle d'app via Bluetooth

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----